

**Garant****„5 v 1“ soustružnické a vrtací nástroje 1,5×D, levý, Ø DC: 10mm**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	268464 10
GTIN	4045197470089
Třída artiklu	21X

## Popis

**Provedení:**

S vnitřním chlazením.

Válcová stopka.

**Použití:**

Čelní a podélné soustružení, vrtání, vnitřní podélné soustružení, zahlubování.

**Upozornění:**

- Je vhodné vybírat co největší rádius.
- Při vrtání pracujte vždy s vnitřním chlazením (nejméně 5 barů).

## Technický popis

Jmenovitý Ø D	10 mm
Tolerance Ø otvoru D	0/+0,22 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 31
Vyměnitelná břitová destička č. 268472 – 268496	WCHX 05T1..
Ø stopky D <sub>s</sub>	12 mm
Užitná délka L <sub>1</sub>	15 mm
Celková délka L	90 mm
Řada	„5 v 1“
Způsob použití	levý
Vnitřní chlazení	ano

Druh produktu

vyvrtávací tyč

**Příslušenství**

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 31

269028 31

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX8

674248 TX8

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm

659957 500