

Garant**Otevřený / očkový klíč s ráčnou, Rozměr klíče: 13mm****Údaje o objednávkce**

Artikové číslo	GG6038 13
GTIN	4069515050678
Třída artiklu	GGN

Popis**Provedení:**

Oboustranný se stabilními ráčnami s lehkým chodem přepínatelný pro pravé a levé utahování. Očková strana se zvláště lehkým, stabilním chodem. Extrémně malý úhel uchopení 5°.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, matně chromovaná.

Rozsah dodávky:

5 ks ráčnový očkoplochý klíč č. 614770 13.

Technický popis

Rozměr klíče	13 mm
Rozměry velikostí klíčů	metrické
Délka klíče L	180 mm
Výška oka h_2	9,5 mm
Ø oka D	25,5 mm
Šířka čelisti b	29 mm
Výška čelisti h_1	5,3 mm
Poloha kroužku	0 stupeň
Počet břitů	72
Úhel uchopení	5 stupeň

Technický list

Výrobní postup	Zápustkově kované
Materiál	Chromvanadiová ocel
Povrch	chromovaný
Koncový doraz na straně čelisti	ne
Přidrzná funkce na straně čelisti	ne
S výkyvnou hlavou	ne
Přepínatelná ráčna	ne
Druh produktu	Klíče
USP1	5 ks otevřený klíč / očkový klíč s ráčnou

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG6038 13