

**Garant****TC.T 110204, Typ: HB7120-1**

## Údaje o objednávce

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Artikové číslo | 260982 HB7120-1 |
| GTIN           | 4045197818751   |
| Třída artiklu  | 21G             |

## Popis

TC.T 110204 HB7120-1 Typ: HB7120-1

Lamač třísek: VM

Tolerance: M

Hloubka řezu  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mmPosuv  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/ot,Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 80 - 260 m/min

## Technický popis

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| Typ                                 | HB7120-1         |
| Rohový rádius                       | 0,4 mm           |
| Podmínky řezu                       | kontinuální      |
| Hlavní způsob použití               | M                |
| Lamač třísek                        | VM               |
| Posuv $f$                           | 0,1 - 0,4 mm/ot, |
| Hloubka řezu $a_p$                  | 0,5 - 2,5 mm     |
| Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití | 80 - 260 m/min   |

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Přiřazení dokončování / hrubování    | hrubování-dokončování                        |
| Řezný materiál                       | TK   |
| ISO kód vyměnitelné břitové destičky | TCMT 110204                                  |
| Počet výměn/řezání                   | 3  |
| Tolerance                            | M  |
| Druh produktu                        | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |