

Garant**TC.T 16T304, Typ: HB7120-1**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	260986 HB7120-1
GTIN	4045197818768
Třída artiklu	21G

Popis

TC.T 16T304 HB7120-1 Typ: HB7120-1

Lamač třísek: VM

Tolerance: M

Hloubka řezu a_p : 0,5 - 2,5 mmPosuv f : 0,1 - 0,4 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 80 - 260 m/min

Technický popis

Podmínky řezu	kontinuální
Řezná rychlost v_c hlavní použití	80 - 260 m/min
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Lamač třísek	VM
Rohový rádius	0,4 mm
Typ	HB7120-1
Hlavní způsob použití	M
Hloubka řezu a_p	0,5 - 2,5 mm

Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	TCMT 16T304
Počet výměn/řezání	3
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení