

**Garant****TCMT 16T308, Typ: HB7120-1****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260988 HB7120-1
GTIN	4045197818775
Třída artiklu	21G

**Popis**

TCMT 16T308 HB7120-1 Typ: HB7120-1  
Lamač třísek: VM  
Tolerance: M  
Hloubka řezu  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm  
Posuv  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/ot,  
Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 80 - 260 m/min

**Technický popis**

Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	80 - 260 m/min
Hloubka řezu $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Lamač třísek	VM
Rohový rádius	0,8 mm
Typ	HB7120-1
Podmínky řezu	kontinuální
Posuv $f$	0,1 - 0,4 mm/ot,
Hlavní způsob použití	M

Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	TCMT 16T308
Počet výměn/řezání	3
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení