

Garant**VBMT 110302, Typ: HB7120-1**

Údaje o objedávce

Artikové číslo	261142 HB7120-1
GTIN	4045197818782
Třída artiklu	21G

Technický popis

Rohový rádius	0,2 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	90 - 290 m/min
Hloubka řezu a_p	0,2 - 1,5 mm
Hlavní způsob použití	M
Podmínky řezu	kontinuální
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Typ	HB7120-1
Lamač třísek	VS
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	VBMT 110302

Počet výměn/řezání	2
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení