

**Garant****VBMT 160404, Typ: HB7120-1****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	261152 HB7120-1
GTIN	4045197818812
Třída artiklu	21G

**Popis**

VBMT 160404 HB7120-1 Typ: HB7120-1

Lamač třísek: VS

Hloubka řezu  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mmPosuv  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/ot,Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 90 - 290 m/min**Technický popis**

Posuv $f$	0,1 - 0,3 mm/ot,
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	90 - 290 m/min
Lamač třísek	VS
Hlavní způsob použití	M
Typ	HB7120-1
Hloubka řezu $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Podmínky řezu	kontinuální

Rohový rádius	0,4 mm
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	VBMT 160404
Počet výměn/řezání	2
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení