

Garant**VBMT 160408, Typ: HB7120-1****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	261154 HB7120-1
GTIN	4045197818829
Třída artiklu	21G

Popis

VBMT 160408 HB7120-1 Typ: HB7120-1
Lamač třísek: VS
Hloubka řezu a_p : 0,2 - 1,5 mm
Posuv f : 0,1 - 0,3 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 90 - 290 m/min

Technický popis

Typ	HB7120-1
Hloubka řezu a_p	0,2 - 1,5 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	90 - 290 m/min
Lamač třísek	VS
Rohový rádius	0,8 mm
Hlavní způsob použití	M
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,

Podmínky řezu	kontinuální
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	VBMT 160408
Počet výměn/řezání	2
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení