

**Garant****VB.T 110304, Typ: HB7120-1**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	261224 HB7120-1
GTIN	4045197818836
Třída artiklu	21G

## Popis

VB.T 110304 HB7120-1 Typ: HB7120-1  
Lamač třísek: VM  
Tolerance: M  
Hloubka řezu  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm  
Posuv  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/ot,  
Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 80 - 260 m/min

## Technický popis

Podmínky řezu	kontinuální
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	80 - 260 m/min
Typ	HB7120-1
Rohový rádius	0,4 mm
Posuv $f$	0,1 - 0,4 mm/ot,
Hloubka řezu $a_p$	0,5 - 2,5 mm

Hlavní způsob použití	M
Lamač třísek	VM
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	VBMT 110304
Počet výměn/řezání	2
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení