

**Garant****VB.T 160408, Typ: HB7120-1**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	261234 HB7120-1
GTIN	4045197818850
Třída artiklu	21G

## Popis

VB.T 160408 HB7120-1 Typ: HB7120-1

Lamač třísek: VM

Tolerance: M

Hloubka řezu  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mmPosuv  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/ot,Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 80 - 260 m/min

## Technický popis

Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	80 - 260 m/min
Rohový rádius	0,8 mm
Hlavní způsob použití	M
Typ	HB7120-1
Posuv $f$	0,1 - 0,4 mm/ot,
Lamač třísek	VM

Podmínky řezu	kontinuální
Hloubka řezu $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	VBMT 160408
Počet výměn/řezání	2
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení