

**Garant****VC.T 110304, Typ: HB7120-1**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	261366 HB7120-1
GTIN	4045197818874
Třída artiklu	21G

## Popis

VC.T 110304 HB7120-1 Typ: HB7120-1

Lamač třísek: VS

Tolerance: M

Hloubka řezu  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mmPosuv  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/ot,Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 90 - 290 m/min

## Technický popis

Hlavní způsob použití	M
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	90 - 290 m/min
Podmínky řezu	kontinuální
Lamač třísek	VS
Typ	HB7120-1
Posuv $f$	0,1 - 0,3 mm/ot,
Rohový rádius	0,4 mm

Hloubka řezu $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	VCMT 110304
Počet výměn/řezání	2
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení