

Garant**VC.T 110304, Typ: HB7120-1**

Údaje o objedávce

Artikové číslo	261454 HB7120-1
GTIN	4045197818911
Třída artiklu	21G

Popis

VC.T 110304 HB7120-1 Typ: HB7120-1
Lamač třísek: VM
Tolerance: M
Hloubka řezu a_p : 0,5 - 2,5 mm
Posuv f : 0,1 - 0,4 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 80 - 260 m/min

Technický popis

Hloubka řezu a_p	0,5 - 2,5 mm
Lamač třísek	VM
Typ	HB7120-1
Hlavní způsob použití	M
Podmínky řezu	kontinuální
Rohový rádius	0,4 mm

Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití	80 - 260 m/min
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	VCMT 110304
Počet výměn/řezání	2
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení