

**Garant****VC.T 160408, Typ: HB7120-1**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	261459 HB7120-1
GTIN	4045197818935
Třída artiklu	21G

## Popis

VC.T 160408 HB7120-1 Typ: HB7120-1  
Lamač třísek: VM  
Tolerance: M  
Hloubka řezu  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm  
Posuv  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/ot,  
Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 80 - 260 m/min

## Technický popis

Hlavní způsob použití	M
Rohový rádius	0,8 mm
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	80 - 260 m/min
Podmínky řezu	kontinuální
Lamač třísek	VM
Hloubka řezu $a_p$	0,5 - 2,5 mm

Typ	HB7120-1
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	VCMT 160408
Počet výměn/řezání	2
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení