

Garant**CC.T 060202, Typ: HB7140-1**

Údaje o objedávce

Artikové číslo	260050 HB7140-1
GTIN	4045197818942
Třída artiklu	21G

Popis

CCMT 060202 HB7140-1 Typ: HB7140-1

Lamač třísek: VS

Tolerance: MF

Hloubka řezu a_p : 0,2 - 2,5 mmPosuv f : 0,1 - 0,3 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 70 - 260 m/min

Technický popis

Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Hlavní způsob použití	M
Hloubka řezu a_p	0,2 - 2,5 mm
Lamač třísek	VS
Rohový rádius	0,2 mm

Typ	HB7140-1
Řezná rychlost v_c hlavní použití	70 - 260 m/min
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CCMT 060202
Počet výměn/řezání	2
Tolerance	MF
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení