

**Garant****CC.T 060204, Typ: HB7140-1**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	260052 HB7140-1
GTIN	4045197818959
Třída artiklu	21G

## Popis

CC.T 060204 HB7140-1 Typ: HB7140-1  
Lamač třísek: VS  
Tolerance: MF  
Hloubka řezu  $a_p$ : 0,2 - 2,5 mm  
Posuv  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/ot,  
Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 70 - 260 m/min

## Technický popis

Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Rohový rádius	0,4 mm
Posuv $f$	0,1 - 0,3 mm/ot,
Hloubka řezu $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	70 - 260 m/min
Lamač třísek	VS
Typ	HB7140-1

Hlavní způsob použití	M
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CCMT 060204
Počet výměn/řezání	2
Tolerance	MF
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení