

**Garant****„5 v 1“ soustružnické a vrtací nástroje 2,25×D, levý, Ø DC: 8mm**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	268468 8
GTIN	4045197470201
Třída artiklu	21X

## Popis

### Provedení:

S vnitřním chlazením.

Válcová stopka **s nákrůžkem**.

### Použití:

Čelní a podélné soustružení, vrtání, vnitřní podélné soustružení, zahlubování.

### Upozornění:

- Je vhodné vybírat co největší rádius.
- Při vrtání pracujte vždy s vnitřním chlazením (nejméně 5 barů).

**Pro konstrukční oceli a v nerezových ocelích vytvářejících dlouhé třísky používejte soustružnický a vrtací nástroj, použití jen do 1,5 x D.**

## Technický popis

Ø stopky D <sub>s</sub>	10 mm
Jmenovitý Ø D	8 mm
Vyměnitelná břitová destička č. 268472 – 268496	WCHX 0401..
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 30
Tolerance Ø otvoru D	0/+0,22 mm
Délka stopky L <sub>s</sub>	38 mm
Užitná délka L <sub>1</sub>	18 mm
Ø d <sub>2</sub>	12 mm

Délka vyložení L <sub>A</sub>	22,5 mm
Způsob použití	levý
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	vyvrtávací tyč

### Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX6	674248 TX6
Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 30	269028 30
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 200 cNm	659957 200