

Garant**CCMT 09T308, Typ: HB7140-1**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	260060 HB7140-1
GTIN	4045197818980
Třída artiklu	21G

Popis

CCMT 09T308 HB7140-1 Typ: HB7140-1

Lamač třísek: VS

Tolerance: MF

Hloubka řezu a_p : 0,2 - 2,5 mmPosuv f : 0,1 - 0,3 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 70 - 260 m/min

Technický popis

Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Lamač třísek	VS
Typ	HB7140-1
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Řezná rychlost v_c hlavní použití	70 - 260 m/min
Hlavní způsob použití	M
Rohový rádius	0,8 mm

Hloubka řezu a_p	0,2 - 2,5 mm
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CCMT 09T308
Počet výměn/řezání	2
Tolerance	MF
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení