

**Garant****CC.T 060202, Typ: HB7140-1**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	260140 HB7140-1
GTIN	4045197819017
Třída artiklu	21G

## Popis

CC.T 060202 HB7140-1 Typ: HB7140-1  
Lamač třísek: VM  
Tolerance: M  
Hloubka řezu  $a_p$ : 0,2 - 4 mm  
Posuv  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/ot,  
Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 60 - 230 m/min

## Technický popis

Lamač třísek	VM
Typ	HB7140-1
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	60 - 230 m/min
Posuv $f$	0,1 - 0,3 mm/ot,
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Hloubka řezu $a_p$	0,2 - 4 mm
Hlavní způsob použití	M

Rohový rádius	0,2 mm
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CCMT 060202
Počet výměn/řezání	2
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení