

Garant**CC.T 060204, Typ: HB7140-1**

Údaje o objednávkce

Artikové číslo	260142 HB7140-1
GTIN	4045197819024
Třída artiklu	21G

Popis

CC.T 060204 HB7140-1 Typ: HB7140-1
Lamač třísek: VM
Tolerance: M
Hloubka řezu a_p : 0,2 - 4 mm
Posuv f : 0,1 - 0,3 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 60 - 230 m/min

Technický popis

Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Hloubka řezu a_p	0,2 - 4 mm
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Lamač třísek	VM
Hlavní způsob použití	M
Rohový rádius	0,4 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	60 - 230 m/min

Typ	HB7140-1
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CCMT 060204
Počet výměn/řezání	2
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení