

**Garant****CC.T 09T308, Typ: HB7140-1**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	260152 HB7140-1
GTIN	4045197819055
Třída artiklu	21G

## Popis

CC.T 09T308 HB7140-1 Typ: HB7140-1  
Lamač třísek: VM  
Tolerance: M  
Hloubka řezu  $a_p$ : 0,2 - 4 mm  
Posuv  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/ot,  
Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 60 - 230 m/min

## Technický popis

Hlavní způsob použití	M
Lamač třísek	VM
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	60 - 230 m/min
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Hloubka řezu $a_p$	0,2 - 4 mm
Rohový rádius	0,8 mm
Typ	HB7140-1

Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CCMT 09T308
Počet výměn/řezání	2
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení