

**Garant****DC.T 070202, Typ: HB7140-1**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	260351 HB7140-1
GTIN	4045197819086
Třída artiklu	21G

## Popis

DCMT 070202 HB7140-1 Typ: HB7140-1

Lamač třísek: VS

Tolerance: M

Hloubka řezu  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mmPosuv  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/ot,Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 70 - 260 m/min

## Technický popis

Hloubka řezu $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	70 - 260 m/min
Typ	HB7140-1
Hlavní způsob použití	M
Posuv $f$	0,1 - 0,3 mm/ot,
Lamač třísek	VS

Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Rohový rádius	0,2 mm
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DCMT 070202
Počet výměn/řezání	2
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení