

Garant**DC.T 070204, Typ: HB7140-1**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	260353 HB7140-1
GTIN	4045197819093
Třída artiklu	21G

Popis

DC.T 070204 HB7140-1 Typ: HB7140-1

Lamač třísek: VS

Tolerance: M

Hloubka řezu a_p : 0,2 - 1,5 mmPosuv f : 0,1 - 0,3 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 70 - 260 m/min

Technický popis

Hloubka řezu a_p	0,2 - 1,5 mm
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Řezná rychlost v_c hlavní použití	70 - 260 m/min
Rohový rádius	0,4 mm
Lamač třísek	VS
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Hlavní způsob použití	M

Typ	HB7140-1
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DCMT 070204
Počet výměn/řezání	2
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení