

**Garant****DC.T 11T308, Typ: HB7140-1**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	260361 HB7140-1
GTIN	4045197819123
Třída artiklu	21G

## Popis

DC.T 11T308 HB7140-1 Typ: HB7140-1

Lamač třísek: VS

Tolerance: M

Hloubka řezu  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mmPosuv  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/ot,Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 70 - 260 m/min

## Technický popis

Typ	HB7140-1
Rohový rádius	0,8 mm
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Hloubka řezu $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Hlavní způsob použití	M
Posuv $f$	0,1 - 0,3 mm/ot,
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	70 - 260 m/min

Lamač třísek	VS
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DCMT 11T308
Počet výměn/řezání	2
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení