

Garant**DC.T 070204, Typ: HB7140-1**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	260452 HB7140-1
GTIN	4045197819147
Třída artiklu	21G

Popis

DC.T 070204 HB7140-1 Typ: HB7140-1

Lamač třísek: VM

Tolerance: M

Hloubka řezu a_p : 0,5 - 2,5 mmPosuv f : 0,1 - 0,3 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 60 - 230 m/min

Technický popis

Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Hloubka řezu a_p	0,5 - 2,5 mm
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití	60 - 230 m/min
Lamač třísek	VM
Hlavní způsob použití	M
Typ	HB7140-1

Rohový rádius	0,4 mm
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DCMT 070204
Počet výměn/řezání	2
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení