

Garant**DC.T 11T304, Typ: HB7140-1**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	260462 HB7140-1
GTIN	4045197819161
Třída artiklu	21G

Popis

DC.T 11T304 HB7140-1 Typ: HB7140-1

Lamač třísek: VM

Tolerance: M

Hloubka řezu a_p : 0,5 - 2,5 mmPosuv f : 0,1 - 0,3 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 60 - 230 m/min

Technický popis

Typ	HB7140-1
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití	60 - 230 m/min
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Lamač třísek	VM
Rohový rádius	0,4 mm
Hloubka řezu a_p	0,5 - 2,5 mm

Hlavní způsob použití	M
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DCMT 11T304
Počet výměn/řezání	2
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení