

Garant**RC.X 1204, Typ: HB7140-1**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	260650 HB7140-1
GTIN	4045197819192
Třída artiklu	21G

Popis

RC.X 1204 HB7140-1 Lamač třísek: VM

Tolerance: M

Hloubka řezu a_p : 0,5 - 2 mmPosuv f : 0,1 - 0,3 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 60 - 230 m/min

Technický popis

Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Typ	HB7140-1
Hloubka řezu a_p	0,5 - 2 mm
Hlavní způsob použití	M
Lamač třísek	VM
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Řezná rychlost v_c hlavní použití	60 - 230 m/min

Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	RCMX 1204
Počet výměn/řezání	2
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení