

Garant**SCMT 09T304, Typ: HB7140-1****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260742 HB7140-1
GTIN	4045197819208
Třída artiklu	21G

Popis

SCMT 09T304 HB7140-1 Rohový rádius: 0,4 mm

Typ: HB7140-1

Lamač třísek: VS

Hloubka řezu a_p : 0,2 - 1,5 mmPosuv f : 0,1 - 0,3 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 70 - 260 m/min**Technický popis**

Typ	HB7140-1
Hlavní způsob použití	M
Lamač třísek	VS
Hloubka řezu a_p	0,2 - 1,5 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	70 - 260 m/min
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Rohový rádius	0,4 mm

Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SCMT 09T304
Počet výměn/řezání	4
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení