

Garant**SCMT 120404, Typ: HB7140-1****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260748 HB7140-1
GTIN	4045197819222
Třída artiklu	21G

Popis

SCMT 120404 HB7140-1 Rohový rádius: 0,4 mm
Typ: HB7140-1
Lamač třísek: VS
Hloubka řezu a_p : 0,2 - 1,5 mm
Posuv f : 0,1 - 0,3 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 70 - 260 m/min

Technický popis

Řezná rychlost v_c hlavní použití	70 - 260 m/min
Hlavní způsob použití	M
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Rohový rádius	0,4 mm
Typ	HB7140-1
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Lamač třísek	VS

Hloubka řezu a_p	0,2 - 1,5 mm
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SCMT 120404
Počet výměn/řezání	4
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení