

Garant**SCMT 09T308, Typ: HB7140-1****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260763 HB7140-1
GTIN	4045197819253
Třída artiklu	21G

Popis

SCMT 09T308 HB7140-1 Rohový rádius: 0,8 mm

Typ: HB7140-1

Lamač třísek: VM

Tolerance: M

Hloubka řezu a_p : 0,5 - 2,5 mmPosuv f : 0,1 - 0,3 mm/ot,**Technický popis**

Hloubka řezu a_p	0,5 - 2,5 mm
Lamač třísek	VM
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Hlavní způsob použití	M
Rohový rádius	0,8 mm
Typ	HB7140-1
Řezná rychlost v_c hlavní použití	60 - 230 m/min

Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SCMT 09T308
Počet výměn/řezání	4
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení