

**Garant****SC.T 120404, Typ: HB7140-1**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	260765 HB7140-1
GTIN	4045197819260
Třída artiklu	21G

## Popis

SC.T 120404 HB7140-1 Rohový rádius: 0,4 mm

Typ: HB7140-1

Lamač třísek: VM

Tolerance: M

Hloubka řezu  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mmPosuv  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/ot,

## Technický popis

Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	60 - 230 m/min
Hloubka řezu $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Rohový rádius	0,4 mm
Hlavní způsob použití	M
Lamač třísek	VM
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Typ	HB7140-1

Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SCMT 120404
Počet výměn/řezání	4
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení