

Garant**SC.T 120408, Typ: HB7140-1**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	260766 HB7140-1
GTIN	4045197819277
Třída artiklu	21G

Popis

SC.T 120408 HB7140-1 Rohový rádius: 0,8 mm

Typ: HB7140-1

Lamač třísek: VM

Tolerance: M

Hloubka řezu a_p : 0,5 - 2,5 mmPosuv f : 0,1 - 0,3 mm/ot,

Technický popis

Řezná rychlost v_c hlavní použití	60 - 230 m/min
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Hlavní způsob použití	M
Typ	HB7140-1
Lamač třísek	VM
Hloubka řezu a_p	0,5 - 2,5 mm

Rohový rádius	0,8 mm
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SCMT 120408
Počet výměn/řezání	4
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení