

**Garant****TCMT 110204, Typ: HB7140-1****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260952 HB7140-1
GTIN	4045197819291
Třída artiklu	21G

**Popis**

TCMT 110204 HB7140-1 Typ: HB7140-1

Lamač třísek: VS

Hloubka řezu  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mmPosuv  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/ot,Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 70 - 260 m/min**Technický popis**

Rohový rádius	0,4 mm
Typ	HB7140-1
Lamač třísek	VS
Hloubka řezu $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	70 - 260 m/min
Posuv $f$	0,1 - 0,3 mm/ot,
Hlavní způsob použití	M

Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	TCMT 110204
Počet výměn/řezání	3
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení