

Garant**TCMT 16T308, Typ: HB7140-1****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260988 HB7140-1
GTIN	4045197819369
Třída artiklu	21G

Popis

TCMT 16T308 HB7140-1 Typ: HB7140-1
Lamač třísek: VM
Tolerance: M
Hloubka řezu a_p : 0,5 - 2,5 mm
Posuv f : 0,1 - 0,3 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 60 - 230 m/min

Technický popis

Řezná rychlost v_c hlavní použití	60 - 230 m/min
Lamač třísek	VM
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Hloubka řezu a_p	0,5 - 2,5 mm
Hlavní způsob použití	M
Typ	HB7140-1
Rohový rádius	0,8 mm
Podmínky řezu	lehce přerušovaný

Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	TCMT 16T308
Počet výměn/řezání	3
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení