

Garant**VBMT 110302, Typ: HB7140-1****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	261142 HB7140-1
GTIN	4045197819376
Třída artiklu	21G

Popis

VBMT 110302 HB7140-1 Typ: HB7140-1
Lamač třísek: VS
Hloubka řezu a_p : 0,2 - 1,5 mm
Posuv f : 0,1 - 0,3 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 70 - 260 m/min

Technický popis

Rohový rádius	0,2 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	70 - 260 m/min
Lamač třísek	VS
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Hlavní způsob použití	M
Typ	HB7140-1
Hloubka řezu a_p	0,2 - 1,5 mm

Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	VBMT 110302
Počet výměn/řezání	2
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení