

Garant**VBMT 160404, Typ: HB7140-1**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	261152 HB7140-1
GTIN	4045197819406
Třída artiklu	21G

Popis

VBMT 160404 HB7140-1 Typ: HB7140-1

Lamač třísek: VS

Hloubka řezu a_p : 0,2 - 1,5 mmPosuv f : 0,1 - 0,3 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 70 - 260 m/min

Technický popis

Hlavní způsob použití	M
Řezná rychlost v_c hlavní použití	70 - 260 m/min
Lamač třísek	VS
Typ	HB7140-1
Rohový rádius	0,4 mm
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,

Hloubka řezu a_p	0,2 - 1,5 mm
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	VBMT 160404
Počet výměn/řezání	2
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení