

Garant**VBMT 160408, Typ: HB7140-1****Údaje o objedávce**

Artikové číslo	261154 HB7140-1
GTIN	4045197819413
Třída artiklu	21G

Popis

VBMT 160408 HB7140-1 Typ: HB7140-1

Lamač třísek: VS

Hloubka řezu a_p : 0,2 - 1,5 mmPosuv f : 0,1 - 0,3 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 70 - 260 m/min**Technický popis**

Řezná rychlost v_c hlavní použití	70 - 260 m/min
Lamač třísek	VS
Hlavní způsob použití	M
Rohový rádius	0,8 mm
Hloubka řezu a_p	0,2 - 1,5 mm
Typ	HB7140-1
Podmínky řezu	lehce přerušovaný

Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	VBMT 160408
Počet výměn/řezání	2
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení