

**Garant****VB.T 110304, Typ: HB7140-1**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	261224 HB7140-1
GTIN	4045197819420
Třída artiklu	21G

## Popis

VB.T 110304 HB7140-1 Typ: HB7140-1

Lamač třísek: VM

Tolerance: M

Hloubka řezu  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mmPosuv  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/ot,Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 60 - 230 m/min

## Technický popis

Posuv $f$	0,1 - 0,3 mm/ot,
Lamač třísek	VM
Rohový rádius	0,4 mm
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Typ	HB7140-1
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	60 - 230 m/min
Hlavní způsob použití	M

Hloubka řezu $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	VBMT 110304
Počet výměn/řezání	2
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení