

Garant**VB.T 160404, Typ: HB7140-1**

Údaje o objednávce

| | |
|----------------|-----------------|
| Artikové číslo | 261232 HB7140-1 |
| GTIN | 4045197819437 |
| Třída artiklu | 21G |

Popis

VB.T 160404 HB7140-1 Typ: HB7140-1
Lamač třísek: VM
Tolerance: M
Hloubka řezu a_p : 0,5 - 2,5 mm
Posuv f : 0,1 - 0,3 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 60 - 230 m/min

Technický popis

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| Hloubka řezu a_p | 0,5 - 2,5 mm |
| Řezná rychlost v_c hlavní použití | 60 - 230 m/min |
| Lamač třísek | VM |
| Hlavní způsob použití | M |
| Posuv f | 0,1 - 0,3 mm/ot, |
| Podmínky řezu | lehce přerušovaný |
| Rohový rádius | 0,4 mm |

| | |
|--------------------------------------|--|
| Typ | HB7140-1 |
| Přiřazení dokončování / hrubování | hrubování-dokončování |
| Řezný materiál | TK |
| ISO kód vyměnitelné břitové destičky | VBMT 160404 |
| Počet výměn/řezání | 2 |
| Tolerance | M |
| Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |