

Garant**VC.T 110304, Typ: HB7140-1**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	261366 HB7140-1
GTIN	4045197819468
Třída artiklu	21G

Popis

VC.T 110304 HB7140-1 Typ: HB7140-1
Lamač třísek: VS
Tolerance: M
Hloubka řezu a_p : 0,2 - 1,5 mm
Posuv f : 0,1 - 0,3 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 70 - 260 m/min

Technický popis

Hloubka řezu a_p	0,2 - 1,5 mm
Typ	HB7140-1
Lamač třísek	VS
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Rohový rádius	0,4 mm
Hlavní způsob použití	M

Řezná rychlost v_c hlavní použití	70 - 260 m/min
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	VCMT 110304
Počet výměn/řezání	2
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení