

**Garant****VC.T 160402, Typ: HB7140-1**

## Údaje o objednávce

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Artikové číslo | 261370 HB7140-1 |
| GTIN           | 4045197819475   |
| Třída artiklu  | 21G             |

## Popis

VCMT 160402 HB7140-1 Typ: HB7140-1

Lamač třísek: VS

Tolerance: M

Hloubka řezu  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mmPosuv  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/ot,Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 70 - 260 m/min

## Technický popis

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Posuv $f$             | 0,1 - 0,3 mm/ot,  |
| Podmínky řezu         | lehce přerušovaný |
| Lamač třísek          | VS                |
| Hlavní způsob použití | M                 |
| Rohový rádius         | 0,2 mm            |
| Hloubka řezu $a_p$    | 0,2 - 1,5 mm      |

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití  | 70 - 260 m/min                               |
| Typ                                  | HB7140-1                                     |
| Přiřazení dokončování / hrubování    | dokončování                                  |
| Řezný materiál                       | TK   |
| ISO kód vyměnitelné břitové destičky | VCMT 160402                                  |
| Počet výměn/řezání                   | 2  |
| Tolerance                            | M  |
| Druh produktu                        | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |