

Garant**VC.T 160404, Typ: HB7140-1**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	261458 HB7140-1
GTIN	4045197819512
Třída artiklu	21G

Popis

VC.T 160404 HB7140-1 Typ: HB7140-1
Lamač třísek: VM
Tolerance: M
Hloubka řezu a_p : 0,5 - 2,5 mm
Posuv f : 0,1 - 0,3 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 60 - 230 m/min

Technický popis

Lamač třísek	VM
Hlavní způsob použití	M
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití	60 - 230 m/min
Typ	HB7140-1
Hloubka řezu a_p	0,5 - 2,5 mm
Rohový rádius	0,4 mm

Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	VCMT 160404
Počet výměn/řezání	2
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení