

Garant**„5 v 1“ soustružnické a vrtací nástroje 1,5×D, levý, Ø DC: 20mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	268464 20
GTIN	4045197470119
Třída artiklu	21X

Popis**Provedení:**

S vnitřním chlazením.

Válcová stopka.

Použití:

Čelní a podélné soustružení, vrtání, vnitřní podélné soustružení, zahlubování.

Upozornění:

- Je vhodné vybírat co největší rádius.
- Při vrtání pracujte vždy s vnitřním chlazením (nejméně 5 barů).

Technický popis

Tolerance Ø otvoru D	0/+0,33 mm
Jmenovitý Ø D	20 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 35
Vyměnitelná břitová destička č. 268472 – 268496	WCHX 10T3..
Ø stopky D _s	25 mm
Užitná délka L ₁	30 mm
Celková délka L	150 mm
Způsob použití	levý
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	vyvrtávací tyč

Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx®
TX20

674248 TX20

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 35

269028 35

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné
čepě Maximální utahovací moment 500 cNm

659957 500