

**Garant****WCHX 10T308, Typ: SM****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	268494 SM
GTIN	4045197470966
Třída artiklu	21K

**Popis****Vhodné pro :**

Vrtací nástroj č. 268463 – 268468, velikost 20.

Vhodné pro Ø nástroje  $D_c$ : 20 mm

Typ: HB7120

Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 110 - 220 m/minŘezná rychlost  $v_c$  vedlejší použití: 110 - 140 m/min**Technický popis**

Rohový rádius	0,2 mm
Hlavní způsob použití	P
Typ	SM
Řezná rychlost $v_c$ vedlejší použití	110 - 140 m/min
Vedlejší použití	M
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	110 - 220 m/min
Typ	HB7120
Řezný materiál	TK

ISO kód vyměnitelné břitové destičky	WCHX 10T308
Počet výměn/řezání	3
Vhodné pro Ø nástroje D <sub>c</sub>	20 mm
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení