

**Garant****WCHX 090304, Typ: SM**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	268488 SM
GTIN	4045197470782
Třída artiklu	21K

## Popis

### Vhodné pro:

Vrtací nástroj č. 268463 – 268468; velikost 18.

Vhodné pro Ø nástroje  $D_c$ : 18 mm

Typ: HB7120

Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 110 - 220 m/min

Řezná rychlost  $v_c$  vedlejší použití: 110 - 140 m/min

## Technický popis

Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	110 - 220 m/min
Hlavní způsob použití	P
Typ	SM
Řezná rychlost $v_c$ vedlejší použití	110 - 140 m/min
Vedlejší použití	M
Rohový rádius	0,5 mm
Typ	HB7120
Řezný materiál	TK

ISO kód vyměnitelné břitové destičky	WCHX 090304
Počet výměn/řezání	3
Vhodné pro Ø nástroje D <sub>c</sub>	18 mm
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení