

Garant**Držák upichovacího nože, levý, Šířka stopky / zápichu w: 25/4mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	273758 25/4
GTIN	4045197538444
Třída artiklu	21W

Popis**Provedení:**

Vyrobeno z velmi pevné nástrojové oceli ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). Ve spojení s konvexním sevřením destiček je dosaženo nejvyššího odporu proti axiálním a radiálním řezným silám a díky tomu výrazně roste kvalita povrchu a produktivita.

Upozornění:

Od hloubky zápichu 19,5 mm (až do hloubky zápichu 3 mm) popř. od hloubky zápichu 24,5 mm (od hloubky zápichu 4 mm) se dostane druhý břit do styku s obrobkem. Přitom může docházet ke vzniku rýh. V případě potřeby použijte upichovací destičky s jedním břitem č. 273656 – 273670.

Technický popis

Délka hlavy L_1	48 mm
Hloubka zápichu t_{\max}	28 mm
Šroub	279815 7 (TX30; 8 Nm)
Šířka zápichu w	4 mm
Funkční šířka L_4	26,5 mm
Celková délka L	150 mm
Šířka stopky b	25 mm
Způsob použití	levý
Vnitřní chlazení	ne

Možnost axiálního upichování	ano
Druh produktu	Soustružnický držák

Příslušenství

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 1600 cNm	659906 1600
PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX30	674248 TX30
Čepel 8 mm, s magnetem 1/4palcovým upínáním bitů Celková délka 50 mm	659874 50
Upínací šroub Typ 7	279815 7
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 1600 cNm	659957 1600