

Garant**WCHX 060204, Typ: SM**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	268482 SM
GTIN	4045197470607
Třída artiklu	21K

Popis

Vhodné pro :

Vrtací nástroj č. 268463 – 268468, velikost 11.

Vhodné pro \varnothing nástroje D_c : 11 mm

Typ: HB7120

Řezná rychlost v_c hlavní použití: 110 - 220 m/min

Řezná rychlost v_c vedlejší použití: 110 - 140 m/min

Technický popis

Vedlejší použití	M
Hlavní způsob použití	P
Rohový rádius	0,4 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	110 - 220 m/min
Řezná rychlost v_c vedlejší použití	110 - 140 m/min
Typ	SM
Typ	HB7120
Řezný materiál	TK

ISO kód vyměnitelné břitové destičky	WCHX 060204
Počet výměn/řezání	3
Vhodné pro Ø nástroje D _c	11 mm
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení