

Garant**Držák upichovacího nože, levý, Šířka stopky / zápichu w: 32/4mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	273758 32/4
GTIN	4045197538451
Třída artiklu	21W

Popis**Provedení:**

Vyrobena z velmi pevné nástrojové oceli ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). Ve spojení s konvexním sevřením destiček je dosaženo nejvyššího odporu proti axiálním a radiálním řezným silám a díky tomu výrazně roste kvalita povrchu a produktivita.

Upozornění:

Od hloubky zápichu 19,5 mm (až do hloubky zápichu 3 mm) popř. od hloubky zápichu 24,5 mm (od hloubky zápichu 4 mm) se dostane druhý břit do styku s obrobkem. Přitom může docházet ke vzniku rýh. V případě potřeby použijte upichovací destičky s jedním břitem č. 273656 – 273670.

Technický popis

Šroub	279815 7 (TX30; 8 Nm)
Funkční šířka L_4	26,5 mm
Délka hlavy L_1	48 mm
Hloubka zápichu t_{\max}	28 mm
Šířka zápichu w	4 mm
Celková délka L	170 mm
Šířka stopky b	32 mm
Způsob použití	levý
Vnitřní chlazení	ne

Možnost axiálního upichování	ano
Druh produktu	Soustružnický držák

Příslušenství

Čepel 8 mm, s magnetem 1/4palcovým upínáním bitů Celková délka 50 mm	659874 50
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepule Maximální utahovací moment 1600 cNm	659906 1600
Upínací šroub Typ 7	279815 7
PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX30	674248 TX30
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepule Maximální utahovací moment 1600 cNm	659957 1600