

Garant**Držák upichovacího nože, levý, Šířka stopky / zápichu w: 16/3mm****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 273758 16/3 |
| GTIN | 4045197538390 |
| Třída artiklu | 21W |

Popis**Provedení:**

Vyrobena z velmi pevné nástrojové oceli ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). Ve spojení s konvexním sevřením destiček je dosaženo nejvyššího odporu proti axiálním a radiálním řezným silám a díky tomu výrazně roste kvalita povrchu a produktivita.

Upozornění:

Od hloubky zápichu 19,5 mm (až do hloubky zápichu 3 mm) popř. od hloubky zápichu 24,5 mm (od hloubky zápichu 4 mm) se dostane druhý břit do styku s obrobkem. Přitom může docházet ke vzniku rýh. V případě potřeby použijte upichovací destičky s jedním břitem č. 273656 – 273670.

Technický popis

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| Délka hlavy L_1 | 37 mm |
| Hloubka zápichu t_{\max} | 21 mm |
| Šroub | 279815 5 (TX25; 6 Nm) |
| Šířka zápichu w | 3 mm |
| Funkční šířka L_4 | 16 mm |
| Celková délka L | 100 mm |
| Šířka stopky b | 16 mm |
| Způsob použití | levý |
| Vnitřní chlazení | ne |

| | |
|------------------------------|---------------------|
| Možnost axiálního upichování | ano |
| Druh produktu | Soustružnický držák |

Příslušenství

| | |
|--|-------------|
| Upínací šroub Typ 5 | 279815 5 |
| Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepěle Maximální utahovací moment 1600 cNm | 659906 1600 |
| PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX25 | 674248 TX25 |
| Čepel 8 mm, s magnetem 1/4palcovým upínáním bitů Celková délka 50 mm | 659874 50 |
| Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepěle Maximální utahovací moment 1600 cNm | 659957 1600 |