

Garant**Upínací matice OZ, Rozsah upínání sklíčidla: 2-25mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	309670 2-25
GTIN	4045197292162
Třída artiklu	31Z

Popis**Provedení:**

- Matice cementovány a po obvodu zbroušeny.
- S tlakovým kroužkem uloženým na kuličkových ložiskách pro vyšší přídržné síly a lepší hodnoty obvodové házivosti.

Vhodné pro:

Upínací kleštinový trn OZ č. 300695; 302460; 302462; 302475 a č. 302477.

Technický popis

Celková délka L	30 mm
Závit	M48x2
Maximální utahovací moment	180 Nm
Rozsah upínání sklíčidla	2 - 25 mm
Vnější Ø D	60 mm
Norma	DIN 6388 D

Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 2,5 při 25000 min ⁻¹
Druh produktu	Upínací matice

Příslušenství

Hákový klíčs nose Pro matice s vnějším Ø 58/62 mm	628400 58/62
---	--------------