

Garant**WCHX 10T304, Typ: ALU**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	268492 ALU
GTIN	4045197470881
Třída artiklu	21K

Popis

Vhodné pro :

Vrtací nástroj č.268463 – 268468, velikost 20.

Vhodné pro \varnothing nástroje D_c : 20 mm

Typ: HU70AL

Řezná rychlost v_c hlavní použití: 300 - 600 m/min

Řezná rychlost v_c vedlejší použití: 180 m/min

Technický popis

Hlavní způsob použití	N
Řezná rychlost v_c vedlejší použití	180 m/min
Řezná rychlost v_c hlavní použití	300 - 600 m/min
Rohový rádius	0,2 mm
Typ	ALU
Vedlejší použití	K
Typ	HU70AL
Řezný materiál	TK

ISO kód vyměnitelné břitové destičky	WCHX 10T304
Počet výměn/řezání	3
Vhodné pro Ø nástroje D _c	20 mm
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení